


EVF051



Priključni kabel

VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...65 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	0...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	329,2
----------	-------



Priključni kabel

VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS

Materiali	PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM	
Material ulitega dela	PP	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek

Kabel: 10 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

