

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0005P03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...80
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
--------------	---------------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	152,2
Mere [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiali	ohišje: PP črno transparentno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0005P03

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



Priključek



Barva žil :
 BK = črn
 BN = rjavo
 BU = modro