




Priključni kabel

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	99,55
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Tesnilni material		FKM
Primernost vlečne verige		da



Priključni kabel

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS


Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm






Priključni kabel

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

diagrami in grafikoni



Znižanje $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]