




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAP0020P04



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	0...100
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	1329
Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 47
Materiali		PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM
Material ulitega dela		PP
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

EVF483



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAP0020P04

Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 20 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo