
EVF005

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010P04



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...65 °C
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	0...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...65 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	317,8

EVF005

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010P04

Mere	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materiali		PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM	
Material ulitega dela		PP	
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Primernost vlečne verige		da	
Primernost vlečne verige		za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
		Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
		Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
		Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 10 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo