



Priključni kabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Skupni nazivni tok (UL)	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	5...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Priključni kabel


VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Mehanski podatki		
Teža	[g]	79,8
Materiali	ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 1 m, PVC, oranžno, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOGH050VAS0001E05STGH050VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

