


Priključni kabel z vtičem

ASTGH040VAS0005P04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	0...100
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	168,9
Mere [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiali	PP Brez halogenov
Material ulitega dela	PP
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Priključni kabel z vtičem

ASTGH040VAS0005P04

Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo