



Priključni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	5...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	325,2
------	-----	-------



Priključni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS

Material ulitega dela	PVC	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Tesnilni material	EPDM	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, oranžno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 8 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOGH040VAS0008E04STGH040VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, oranžno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM;
Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

