


Priključni kabel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...50 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...50 °C
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	36,5
Materiali	ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Emblažna enota	1 Kosov
----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

