

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010G04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Skupni nazivni tok (UL) [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...50
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	479,5
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040VAS0010G04

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5,2 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo