


Priključni kabel

VDOGF040SCS0001T04STGH040SCS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	uporaba pri varjenju
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	55
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel

VDOGF040SCS0001T04STGH040SCS

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Opombe	brez držal za nalepke
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,5 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

