


Priključni kabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	uporaba pri varjenju
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	20027
------------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	54,1
----------	------



Priključni kabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, s premazom proti sprijemanju
Tesnilni material		FKM
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Opombe	z 2 držaloma za nalepke dolžine 30 mm
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

