


Priključni kabel

VDOGH040SCS02,5T04STGH040SCS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	uporaba pri varjenju
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	111,3
----------	-------



Priključni kabel

VDOGH040SCS02,5T04STGH040SCS

Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Opombe	z 2 držaloma za nalepke dolžine 30 mm
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 2,5 m, PUR, Brez halogenov, oranžno, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Priključni kabel

VDOGH040SCS02,5T04STGH040SCS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



diagrami in grafikoni

značilna črta za znižanje

Znižanje $I_{max} \cdot 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]