


Varni modul vmesnika AS-i ClassicLine

Evaluation unit, asi

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; (omejene zahteve po napetosti skladno z UL 508: električno izolirana delovna napetost, zaščiten z napravo za čezmerni tok)
Poraba toka	[mA]	< 250

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo	[V] 19,2...30; (prek ploskega kabla)
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Območje napetosti DC	[V] 15...30; (skladno z EN 50106 (PELV) preko PK-E sklopnega modula; prek ploskega kabla; omejene zahteve po napetosti skladno z UL 508: električno izolirana delovna napetost, zaščiten z napravo za čezmerni tok)
Obremenljivost toka po izhodu	[mA] 500; (PNP)
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -25...55
Zaščita	IP 67



Varni modul vmesnika AS-i ClassicLine

Evaluation unit, asi

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i		2.1
AS-i naslavljanje		Naslavljanje IR možno
AS-i profil		S-7.B.E
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	B.E
AS-i certifikat		61801
Mehanski podatki		
Vrsta montaže		Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E
Materiali		PBT; zatesnilna spojina: Guronic C400-0
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		2 x LED, rdeče
		2 x LED, zeleno
		2 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		Zaščitne kapice: M12
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: M12; kodiranje: A		
