
EVT249

Priključni kabel

VDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	5...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...50
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	48
Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materiali		ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige		da

EVT249

Priključni kabel

VDOGF040VAS00,6E04STGH040VAS

Primernost vlečne verige	za elasticno upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

