

Induktivni cevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS



- 1 Zaznavno pročelje
2 LED stanje obratovanja
3 LED stikalno stanje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	< 14
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	70 x 20 x 12

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
-------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...35 DC
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Induktivni cevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	< 14
Ločljivost jeklene kroglice (premer)	[mm]	3
Maks. hitrost delov	[m/s]	35
Odzivni časi		
Podaljšanje impulza	[ms]	100
Maks. čas padanja	[ms]	100
Vklopni čas	[ms]	< 0,5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	1323
Odobritev UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E174191
Mehanski podatki		
Teža	[g]	50
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	70 x 20 x 12
Materiali		ohišje: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		pritrilni trakovi: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		





Induktivni cevni senzor

I8-3014-ANKG/AS-610-DNS

Priključek

