




Induktivni cevni senzor

I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS



- 1 Zaznavno pročelje
2 LED stanje obratovanja



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	< 14
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	70 x 20 x 12

Območje uporabe

Princip delovanja	statično
-------------------	----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...35 DC
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni cevni senzor

I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	< 14
Ločljivost jeklene kroglice (premer)	[mm]	3
Maks. hitrost delov	[m/s]	35

Odzivni časi

Podaljšanje impulza	[ms]	100
Maks. čas padanja	[ms]	100
Vklopni čas	[ms]	< 0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	1332
Odobritev UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki

Teža	[g]	59
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	70 x 20 x 12
Materiali		ohišje: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	pritrilni trakovi: 2
-----------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,09 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni cevni senzor

I8-3014-BPKG/0,09M/US-100-DPS

Priključek

