


Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: I85008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Zaznavno pročelje
- 2 LED stanje obratovanja
- 3 LED stikalno stanje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	< 20
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	70 x 20 x 12

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično
-------------------	-----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...35 DC
Poraba toka [mA]	< 25
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2



Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja	[mm]	< 20
Ločljivost jeklene kroglice (premer)	[mm]	1
Maks. hitrost delov	[m/s]	35

Odzivni časi

Podaljšanje impulza	[ms]	100
Maks. čas padanja	[ms]	100
Vklopni čas	[ms]	< 0,2

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	30
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	70 x 20 x 12
Materiali		ohišje: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	pritrilni trakovi: 2
-----------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A





Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Priključek

