


Tlačno odporni senzor položaja

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2

Območje uporabe

Posebna značilnost	Imunost na elektromagnetno polje
Tlačna trdnost [psi]	3000
Imunost na elektromagnetno polje	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	15
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	20



Tlačno odporni senzor položaja

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3
Histereza [% Sr]	5
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-0,5...0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	175
Vrsta montaže	vezično vgradno
Izvedba cilindra	pnevmatski in hidravlični cilindri
Materiali	aluminij

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Tlačno odporni senzor položaja

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Priključek

