



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050SCS0005T05



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		uporaba pri varjenju
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Skupni nazivni tok (UL)	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...75
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH050SCS0005T05

Mehanski podatki		
Teža	[g]	216,3
Mere	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 5,1 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključek - vtičnica	
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm	



Priključek	
	1 BN 2 WH 3 BU 4 BK 5 GY
BK = črn BN = rjavo BU = modro GY = sivo WH = belo	Barva žil :



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050SCS0005T05

diagrami in grafikoni



Znižanje $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]