


Priključitveni kabel za priključitev varnostnih svetlobnih zaves

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Izvedba	Za priključitev varnostnih svetlobnih zaves/ varnostnih svetlobnih mrež z OSSD, za prenosnike
Uporaba	Konfigurirano za "velik domet"
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 36 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	44,7
Materiali		TPU oranžno; PA
Material ulitega dela		TPU / PA
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključitveni kabel za priključitev varnostnih svetlobnih zaves


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Električni priključek


Kabel: 0,1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PA, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PA, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

