


Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS



- 1 Zaznavno pročelje
- 2 LED stanje obratovanja
- 3 LED stikalno stanje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	< 14
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	70 x 20 x 12

Območje uporabe

Princip delovanja	dinamično
-------------------	-----------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...35 DC
Poraba toka [mA]	< 25
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi


Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	< 14
Ločljivost jeklene kroglice (premer)	[mm]	3
Maks. hitrost delov	[m/s]	25
Odzivni časi		
Podaljšanje impulza	[ms]	100
Maks. čas padanja	[ms]	100
Vklopni čas	[ms]	< 0,2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
MTTF	[Let]	1188
Odobritev UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	oskrba z napetostjo	Class 2
	Številka datoteke UL	E174191
Mehanski podatki		
Teža	[g]	51
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	70 x 20 x 12
Materiali		ohišje: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		pritrilni trakovi: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A		



Induktivni cevni senzor

I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS

Priključek

