


Induktivni senzor

IA-2010-ARKG/UP/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IA5122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	10
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 20

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	I
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500

**Induktivni senzor**

IA-2010-ARKG/UP/6M

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	10 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...8,1
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	razred B
Mehanski podatki	
Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	Ø 20
Materiali	PBT
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje
	1 x LED, rumeno
Pribor	
V sklopu dobave	Pritrdilne objemke: 1
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

IA9213



Induktivni senzor

IA-2010-ARKG/UP/6M

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek



BK = Barva žil :
črn