




Induktivni senzor

IB-3020-ANKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IB5072

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	20
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 34 / L = 82

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	60
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	20
-------------------------	----



Induktivni senzor

IB-3020-ANKG

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	20 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...16,2

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B


Mehanski podatki		
Ohišje		cilindrično
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	Ø 34 / L = 82
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče

Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilne objemke: 1

Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključek		



BN =	Barva žil :
BU =	rjava
BK =	modro
	črn