


Induktivni senzor

IB-2020-ARKG/6M/PVC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	20
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 34

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	0,6; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300
Zaščita pred kratkim stikom	da



Induktivni senzor

IB-2020-ARKG/6M/PVC

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno		
Zaščita pred preobremenitvijo		da		
Območje zaznavanja				
Preklopna razdalja	[mm]	20		
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	20 ± 10 %		
Delovni razmak	[mm]	0...16,2		
Natančnost / odstopanja				
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2		
Histereza	[% Sr]	3...15		
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10		
Pogoji okolja				
Temperatura okolice		[°C]		-25...80
Zaščita		IP 67		
Dovoljenja/preverjanja				
EMC		EN 60947-5-2		
		EN 55011	razred B	
Mehanski podatki				
Ohišje		cilindrično		
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno		
Mere	[mm]	Ø 34		
Materiali		PBT		
Prikazi/upravljalni elementi				
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno	
Pribor				
V sklopu dobave		Pritrdilne objemke: 1		
Opombe				
Embalažna enota		1 Kosov		

IB9213



Induktivni senzor

IB-2020-ARKG/6M/PVC

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek



BK =

Barva žil :
črn