


## Induktivni senzor

ID-3050-ANOG/10m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Električna izvedba      | NPN             |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 50              |
| Ohišje                  | kvadrasto       |
| Mere [mm]               | 120 x 80 x 30   |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...30 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 7; (24 V)  |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | ne         |

## Izhodi

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Električna izvedba                               | NPN             |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 1               |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200             |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 30              |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | ne              |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | ne              |

## Območje zaznavanja

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Preklopna razdalja [mm]                       | 50 |
| Prilagodljivo območje zaznavanja              | da |
| Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 50 |



## Induktivni senzor

ID-3050-ANOG/10m

|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Dejansko območje zaznavanja Sr | [mm] | 50 ± 10 % |
| Delovni razmak                 | [mm] | 0...40,5  |

## Natančnost / odstopanja

|                      |        |                                                                             |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka      |        | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
| Histereza            | [% Sr] | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklonke točke | [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -10...50 |
| Zaščita             |      | IP 65    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Ohišje        |      | kvadrasto          |
| Vrsta montaže |      | ne-vezilno vgradno |
| Mere          | [mm] | 120 x 80 x 30      |
| Materiali     |      | PPE spremenjeno    |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| V sklopu dobave |  | izvijač: 1 |
|-----------------|--|------------|


## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalážna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

## Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BU = | rjava       |
| BK = | modro       |
|      | črn         |