

Induktivni senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 30

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Povečano območje zaznavanja
--------------------	---

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...3,25
Povečano območje zaznavanja	da

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,5 / baker: 0,4
-----------------	---

IE5422



Induktivni senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS

Histereza	[% Sr]	1...20
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita	IP 65; IP 67; (s togo privito vtičnico ifm)	

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011 emisija	razred B
MTTF	[Let]	1443
Vdelana programska oprema priložena	da	
Odobritev UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	UL odobritev št.	A017
	Številka datoteke UL	E174191

Mehanski podatki		
Teža	[g]	15
Ohišje	Izvedba navoja	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M8 x 1	
Materiali	legirano jeklo; zaznavno pročelje: LCP oranžno; LED okno: PPSU; zaskočne matice: nerjavno jeklo (1.4401 / 316)	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	4 LED, rumeno

Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	

Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Induktivni senzor

IEB3004-APKG/V4A/AS

Priključek



diagrami in grafikoni

Montaža

