


Induktivni senzor

IEB3001-BPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IE5267

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 15
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150
Preklopna frekvenca DC [Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

IEB3001-BPKG

Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	1	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	1 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...0,8	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...70	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	razred B	
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M8 x 1	
Oznaka navoja		M8 x 1	
Materiali		PA 12-GF30; medenina pokromano	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rdeče
Pribor			
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2		
Opombe			
Embalažna enota	1 Kosov		

IE5262




Induktivni senzor

IEB3001-BPKG

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; visoko fleksibilno; 3 x 0,25 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjav
BU =	modro