




Induktivni senzor

IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS



1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		50
Ohišje		kvadrasto
Mere [mm]		92 x 80 x 40
Električni podatki		
Obratovalna napetost [V]		10...36 DC
Poraba toka [mA]		15; (24 V)
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		250
Preklopna frekvenca DC [Hz]		70
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da



Induktivni senzor

IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	50
Delovni razmak	[mm]	0...40,5; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37))
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,85 / medenina: 0,48 / aluminij: 0,46 / baker: 0,38
Histereza	[% Sr]	3...20
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1588
Odobritev UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Hazardous voltage
	Številka datoteke UL	E174191
Mehanski podatki		
Teža	[g]	420,5
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Mere	[mm]	92 x 80 x 40
Materiali		PPE; tlačno litje cinka ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		zamašek: 1
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Induktivni senzor

IDC3050BBPKG/2LED/US-100-DPS

Priključek

