


Induktivni senzor

IDC2050BARKG/UP/US-100 RT



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	50
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	92 x 80 x 40

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	400
Preklopna frekvenca DC [Hz]	90
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da



Induktivni senzor

IDC2050BARKG/UP/US-100 RT

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	50
Delovni razmak	[mm]	0...40,5; (nameščeno poravnano z mehkim jeklom (ST37))
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	3...20
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	1631
Mehanski podatki		
Teža	[g]	399
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 (EN 60715))
Mere	[mm]	92 x 80 x 40
Materiali		PPE; medenina ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Pribor		
V sklopu dobave		zamašek: 1
Opombe		
Emblažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni senzor

IDC2050BARKG/UP/US-100 RT

Priključek

