
IE9941

Induktivni senzor

IEA2001-AROG/0,80M/US/PUR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	1
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	5...36 DC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne
Izhodi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	4,6
Minimalni obremenilni tok	[mA]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2000
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

IE9941

Induktivni senzor

IEA2001-AROG/0,80M/US/PUR

Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	1	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	1 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...0,8	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M8 x 1	
Oznaka navoja		M8 x 1	
Materiali		medenina poniklјano; PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Električni priključek - vtič

Kabel: 0,8 m, PUR

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



IE9941

Induktivni senzor

IEA2001-AROG/0,80M/US/PUR

Priključek

