


Induktivni senzor

IFA2004-ABOW/6M

RT

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		4
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M12 x 1 / L = 71

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...140 AC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		8,5
Minimalni obremenilni tok [mA]		8
Maks. uhajavi tok [mA]		3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]		25
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]		4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]		4 ± 10 %
Delovni razmak [mm]		0...3,25

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]		1...15



Induktivni senzor

IFA2004-ABOW/6M

RT

Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 razred B

Mehanski podatki

Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 71
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali medenina ponikljano; PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave zaskočne matice: 2


Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro