
IF7016

Induktivni senzor

IFC-04-ARKG SS-H-S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	4
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Območje uporabe		
Montaža		za ventile; (38...63,5 (NW 40...65))
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	4,6
Minimalni obremenilni tok	[mA]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	150
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1500
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4

IF7016

Induktivni senzor

IFC-04-ARKG SS-H-S

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...3,25	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Teža	[g]	0,001	
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 42	
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materiali		PBT; Tarča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
		Tarča	
Opombe			
Opombe		Opomba:	
		Senzorji so prilagojeni s priloženo ciljno zastavico.	
		Če uporabljate starejšo vrsto ciljne zastavice, obstaja nevarnost mehanskih poškodb senzorja, če niso ustrezno prilagojene.	
Embalažna enota		1 Kosov	

IF7016

Induktivni senzor

IFC-04-ARKG SS-H-S

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x vtič ventila tipa A DIN (DIN EN 175301-803)



