

Induktivni senzor

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 42

Območje uporabe

Montaža	za ventile; (38...63,5 (NW 40...65))
---------	--------------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4,6
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---



Induktivni senzor

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...3,25
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	125
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Oznaka navoja		M12 x 1
Materiali		PBT; Tarča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
		Tarča
Opombe		
Opombe		Opomba:
		Senzorji so prilagojeni s priloženo ciljno zastavico.
		Če uporabljate starejšo vrsto ciljne zastavice, obstaja nevarnost mehanskih poškodb senzorja, če niso ustrezno prilagojene.
Embalažna enota		1 Kosov

Induktivni senzor

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x vtič ventila tipa A DIN (DIN EN 175301-803)

