
IG0296

Induktivni senzor

IGA2008-BBOA/SL/LS-300BL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IG0234 ali IG0342
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



CE

Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	8
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Električni podatki		
Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		I
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne
Izhodi		
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	6
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	6,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))

IG0296

Induktivni senzor

IGA2008-BBOA/SL/LS-300BL

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100	
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)	
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100	
Zaščita pred kratkim stikom		ne	
Zaščita pred preobremenitvijo		ne	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	8	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...6,48	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: $PSU	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

IG0296

Induktivni senzor

IGA2008-BBOA/SL/LS-300BL

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

