
IG0389

Induktivni senzor

IGK2008RABOA/6M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		Možna zaporedna vezava
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	8
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		Možna zaporedna vezava
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	5,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	5,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	5
Maks. uhajavi tok	[mA]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100

IG0389

Induktivni senzor

IGK2008RABOA/6M/PH

Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)	
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25	
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100	
Zaščita pred kratkim stikom		ne	
Zaščita pred preobremenitvijo		ne	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	8	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...6,5	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		medenina poniklјano; PC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

IG0389


Induktivni senzor

IGK2008RABOA/6M/PH

Električni priključek

Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro