


## Induktivni senzor

IGB3008-BPKG/MS/20m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Električna izvedba      | PNP             |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt |
| Preklopna razdalja [mm] | 8               |
| Ohišje                  | Izvedba navoja  |
| Mere [mm]               | M18 x 1         |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 18...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 15; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

## Izhodi

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Električna izvedba                               | PNP                   |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt       |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                   |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 200                   |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                    |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno              |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                    |

## Območje zaznavanja

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Preklopna razdalja [mm] | 8 |
|-------------------------|---|



## Induktivni senzor

IGB3008-BPKG/MS/20m

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Dejansko območje zaznavanja Sr | [mm] | 8 ± 10 % |
| Delovni razmak                 | [mm] | 0...6,5  |

## Natančnost / odstopanja

|                      |        |                                                                             |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka      |        | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
| Histereza            | [% Sr] | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke | [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|               |      |                          |
|---------------|------|--------------------------|
| Ohišje        |      | Izvedba navoja           |
| Vrsta montaže |      | ne-vezilno vgradno       |
| Mere          | [mm] | M18 x 1                  |
| Oznaka navoja |      | M18 x 1                  |
| Materiali     |      | medenina ponikljano; PBT |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| V sklopu dobave |  | zaskočne matice: 2 |
|-----------------|--|--------------------|


## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

## Električni priključek

Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| BK = | črn         |