


IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



**Induktivni senzor**

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo		da	
Območje zaznavanja			
Preklopna razdalja	[mm]	8	
Delovni razmak	[mm]	0...6,48	
Povečano območje zaznavanja		da	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,45 / aluminij: 0,4 / baker: 0,33	
Histereza	[% Sr]	3...20	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...70	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Vrsta montaže		vezilno vgradno	
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT; LED okno: PA	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	4 x 90° LED, rdeče
		pomoč za nastavitev	1 x LED, rdeče
Optična pomoč pri nastavitvi		da	
Pribor			
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	

Induktivni senzor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

