

## Induktivni senzor

IIB3010-APOG/ 6m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Električna izvedba      | PNP                |
| Funkcija izhoda         | izklopni kontakt   |
| Preklopna razdalja [mm] | 10                 |
| Ohišje                  | Izvedba navoja     |
| Mere [mm]               | M30 x 1,5 / L = 45 |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 18...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 10; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | ne         |

## Izhodi

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Električna izvedba                               | PNP              |
| Funkcija izhoda                                  | izklopni kontakt |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2                |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200              |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 300              |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | ne               |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | ne               |

## Območje zaznavanja

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Preklopna razdalja [mm]             | 10        |
| Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Delovni razmak [mm]                 | 0...8,1   |

## Natančnost / odstopanja

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka             | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
| Histereza [% Sr]            | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
|--------------------------|----------|



## Induktivni senzor

IIB3010-APOG/ 6m

|                              |                          |                 |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Zaščita                      | IP 67                    |                 |
| Dovoljenja/preverjanja       |                          |                 |
| EMC                          | EN 60947-5-2             |                 |
|                              | EN 55011                 | razred B        |
| Mehanski podatki             |                          |                 |
| Ohišje                       | Izvedba navoja           |                 |
| Vrsta montaže                | vezilno vgradno          |                 |
| Mere [mm]                    | M30 x 1,5 / L = 45       |                 |
| Oznaka navoja                | M30 x 1,5                |                 |
| Materiali                    | medenina ponikljano; PBT |                 |
| Prikazi/upravljalni elementi |                          |                 |
| Prikaz                       | stikalno stanje          | 1 x LED, rumeno |
| Pribor                       |                          |                 |
| V sklopu dobave              | zaskočne matice: 2       |                 |
| Opombe                       |                          |                 |
| Embalažna enota              | 1 Kosov                  |                 |
| Električni priključek        |                          |                 |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                          |                 |
| Priključek                   |                          |                 |



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn