
IL9500

Induktivni senzor

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



CE

Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	100
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	400 x 100 x 30
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 7
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	2
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	100
Prilagodljivo območje zaznavanja		da


IL9500

Induktivni senzor

Tovarniška nastavitev območja zaznavanja	[mm]	100	
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	100 ± 10 %	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza	[% Sr]	< 15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-15...15	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...70	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	400 x 100 x 30	
Materiali		PVC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro