


Induktivni senzor

IMC3015UBPKG/SC/US-100-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IM5058

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	15
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	40 x 40 x 62

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Imunost na elektromagnetno polje; s premazom proti sprijetanju
Imunost na elektromagnetno polje	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da



Induktivni senzor

IMC3015UBPKG/SC/US-100-DPS

Izhodi		
Električna izvedba	PNP	
Funkcija izhoda	vklopni kontakt	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	300	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja [mm]	15	
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	15 ± 10 %	
Delovni razmak [mm]	0...12,1	
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza [% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...70	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	kvadrasto	
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Mere [mm]	40 x 40 x 62	
Materiali	ohišje: PPE; zaznavno pročelje: PPE s premazom proti sprijemanju; končna kapica: PPS; sponka: PPS	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pripor		
V sklopu dobave	Montažno držalo: 1	
	Inbus ključ: 1	
Opombe		
Opombe	možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone	
Embalažna enota	1 Kosov	

Induktivni senzor

IMC3015UBPKG/SC/US-100-DPS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

