




Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		4
Ohišje		kvadrasto
Mere [mm]		40 x 26 x 26
Območje uporabe		
Posebna značilnost		Imunost na elektromagnetno polje
Imunost na elektromagnetno polje		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost [V]		10...36 DC
Poraba toka [mA]		< 15
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		250
Preklopna frekvenca DC [Hz]		1400
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja [mm]		4
Dejansko območje zaznavanja Sr		4 ± 10 %



Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Delovni razmak	[mm]	0...3,25
----------------	------	----------

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklonke točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	1070

Mehanski podatki

Teža	[g]	145
Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	40 x 26 x 26
Materiali		PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek - vtič

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A




IN5424



Induktivni dvojni senzor za akuatorje ventilov

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo