IN5270


Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/0,50M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IN5251

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja	[mm]	4
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	40 x 26 x 26
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 3
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1300
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	4

IN5270


Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/0,50M

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Delovni razmak	[mm]	0...3,25	
Natančnost / odstopanja			
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3	
Histereza	[% Sr]	3...15	
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno	
Mere	[mm]	40 x 26 x 26	
Materiali		PBT	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	2 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo