


Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DANKG/US-100-DNV



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 26 x 26

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Napetost merilne izolacije [V]	250
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Maks. uhajavi tok [mA]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...3,24



Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DANKG/US-100-DNV

Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza [% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	915	
Mehanski podatki		
Teža [g]	40,2	
Ohišje	kvadrasto	
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno	
Mere [mm]	40 x 26 x 26	
Materiali	ohišje: PBT; pokrov: PC	
Pritezni vrtilni moment [Nm]	0,6...1,5; (slepa matica)	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

