


Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

IQ5003/US-100



1 Zaznavno pročelje



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 2
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	5

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2...35
---------------------------	--------



Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

IQ5003/US-100

Hitrost gibanja	[m/s]	< 10
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na udarce/ vibracije		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	36
Izvedba cilindra		pnevmatski cilindri
Materiali		PA 12
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - vtič		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

