


Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

IQ5006/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Zaznavno pročelje

Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt

Območje uporabe

Posebna značilnost	Imunost na elektromagnetno polje
Imunost na elektromagnetno polje	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 2
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms]	35

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	20
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Cilindrični senzor za cilindar povezovalnega droga

IQ5006/US-100

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Vklopna občutljivost [mT]	2...35
Hitrost gibanja [m/s]	< 10

Natančnost / odstopanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------------------	--------------------------------

Mehanski podatki

Izvedba cilindra	pnevmatski cilindri
Materiali	plastika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rdeče
--------	-----------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

