




Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	40 x 26 x 47

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	4
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	2 x 0,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	250
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...3,25



Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / aluminij: 0,3 / baker: 0,4	
Histereza [% Sr]		3...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]		-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]		1229

Mehanski podatki

Teža [g]	58,5
Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	40 x 26 x 47
Materiali	ohišje: PBT; pokrov: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rdeče
--------	-----------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, prevlečeno z belim bronom



Priključek

