




Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	kvadrasto

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	2 x vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	50
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---



Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	4 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...3,25

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67; (če je privijačeno)

Dovoljenja/preverjanja

EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
MTTF	[Let]		854

Mehanski podatki

Teža	[g]	73,5
Ohišje		kvadrato
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Materiali		PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



IN5337



Induktivni dvojni senzor za akuatorje ventilov

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Priključek

