


Induktivni senzor

IS-3003-BPOG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IS5071

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	3
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	28 x 10 x 16

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščita pred obratno polarnostjo	ne

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	3
-------------------------	---



Induktivni senzor

IS-3003-BPOG/6M

Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	3 ± 10 %
Delovni razmak	[mm]	0...2,4

Natančnost / odstopanja

Histereza	[% Sr]	3...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...20

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	0...50
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	28 x 10 x 16
Materiali		PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
	Zatezni moment maks. 0,5 Nm s podložko	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro