




Induktivni senzor

IS-2002DARKG/US

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 L = 150 mm



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	28 x 16 x 40

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	3,7
Minimalni obremenilni tok [mA]	4
Maks. uhajavi tok [mA]	0,7
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Induktivni senzor

IS-2002DARKG/US

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Delovni razmak [mm]	0...1,6

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza [% Sr]	1...15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10	

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto	
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Mere [mm]	28 x 16 x 40	
Materiali	PBT	

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	2 x LED, zeleno

Opombe

Opombe	Zatezni moment maks. 0,5 Nm s podložko
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Priključek



Spojnik: 1 x M12